

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3321.705 Vliesfiltermatte

Stand: 19.08.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3321.705 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

## Eigenschaften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Best.-Nr.             | SK 3321.705   |
| Ausführung            | für Filterlüfter  |
| Produktbeschreibung   | Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438.<br>Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur.<br>Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm. |
| Material              | Chemiefaser   |
| Hinweis               | Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.   |
| Passend für Best.-Nr. | 3237.2xx/3237.1xx   |
| Abmessung             | Breite: 89 mm<br>Höhe: 89 mm<br>Tiefe: 10 mm  |
| Filterklasse          | nach DIN EN 779: G2<br>nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %   |
| Gewicht/VE            | 0,15 kg   |
| Verpackungseinheit    | 50 Stück  |
| Zolltarifnummer       | 56039390  |
| EAN                   | 4028177695535   |
| ETIM 8                | EC002513  |
| ETIM 7.0              | EC002513  |
| ECLASS 8.0            | 27180706  |

# Approbationen

---

Zertifikate

EAC