

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



IT 3659.181 Server-Teleskopschienen

Stand: 01.08.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 3659.181 - Server-Teleskopschienen für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.



Eigenschaften

Best.-Nr.	IT 3659.181
Ausführung	Für Ebenenabstand 470,65 - 599,65 mm
Produktbeschreibung	Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.
Material	Stahlblech
Belastbarkeit	30 kg
Hinweis	Nur in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen
Passend für	Gehäusotyp: TS TS IT VX VX IT Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Gewicht/VE	1,33 kg
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177964945
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261