

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.081 Spannrahmen

Stand: 28.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.081 - Spannrahmen

Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bearbeitungsbereich der Kuben am Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT für weniger Rüstaufwand und erhöhte Produktivität.

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4050.081
Ausführung	Pneumatische Spanneinrichtung
Produktbeschreibung	Ermöglicht die Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bereich der Kubenbearbeitung der Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
Anzahl Parallelbearbeitung Klemmkästen (max.)	4
Hinweis	Der Einsatz des Spannrahmens (Best.-Nr. 4050.080) bei dem Bearbeitungscenter BC (Best.-Nr. 4050.230) ist ausschließlich bei der zweitürigen Variante möglich.
Passend für Best.-Nr.	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926
Passend für	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Abmessungen spannbare Gehäuse max.	Breite: 400 mm Höhe: 400 mm Tiefe: 400 mm
Abmessungen spannbare Gehäuse min.	Breite: 150 mm Höhe: 150 mm Tiefe: 80 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	25 kg

Eigenschaften

Nettogewicht	25
Bruttogewicht	25
Zolltarifnummer	84669360
EAN	4028177804500
ETIM 8	EC003010
ETIM 7.0	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
