

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.070

Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M63

Stand: 18.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.070 - Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M63

Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4055.070
Ausführung	Dieses Set enthält die Standardblechlocher M16 bis M63.
Produktbeschreibung	
Nutzen	Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Lieferumfang	Hand-Hydraulikstanze, gerade 7 Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung Hydraulikschraube Ø 19 mm Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm HSS Vorbohrer Ø 10 mm Distanzbuchsensatz (3-teilig) Kunststoffkoffer
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Ø-Locher	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm 50,5 mm 63,5 mm

Eigenschaften

Für Gewinde	M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
-------------	---

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Gewicht/VE	5,3 kg
------------	--------

Zolltarifnummer	82034000
-----------------	----------

EAN	4028177807945
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002121
----------	----------

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------