

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.581

Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40

Stand: 18.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.581 - Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

| | |
|--|--|
| Best.-Nr. | AS 4055.581 |
| Ausführung | Mit 3-fach Spaltung |
| Produktbeschreibung | |
| Lieferumfang | 6 Matrizen 6 Stempel Zugschraube mit Kugellager Ø 6 x 40 mm Zugschraube mit Kugellager Ø 9,5 x 50 mm Zugschraube mit Kugellager Ø 19 x 55 mm HSS Vorbohrer Ø 10 mm 1 Dose Gleitpaste Kunststoffkoffer |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech | 1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm |
| Ø-Locher | 12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm |

Eigenschaften

| | |
|-------------|--|
| Für Gewinde | M12 M16 M20 M25 M32 M40 |
|-------------|--|

| | |
|---------|--|
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden |
|---------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Passend für Hydraulikschraube | 4055.660 |
| Best.-Nr. | 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663 |

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

| | |
|------------|---------|
| Gewicht/VE | 2,28 kg |
|------------|---------|

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 82073010 |
|-----------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177808843 |
|-----|---------------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002121 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 21044719 |
|------------|----------|
