

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 4199.000 Halte-/Distanzstück

Stand: 18.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4199.000 - Halte-/Distanzstück

Zur flexiblen Befestigung von C-Profil-, Tragprofil- oder Kabelabfangschienen (Winkelprofil).
Seitlich zur Aufnahme von Kabelumlenkschienen oder Kabelumlenkrohren (Ø 20 mm).
Befestigungspunkte mit Gewinde M8.

Eigenschaften

Best.-Nr.	TS 4199.000
Produktbeschreibung	Zur flexiblen Befestigung von C-Profil-, Tragprofil- oder Kabelabfangschienen (Winkelprofil). Seitlich zur Aufnahme von Kabelumlenkschienen oder Kabelumlenkrohren (Ø 20 mm). Befestigungspunkte mit Gewinde M8.
Material	Zink-Druckguss
Lieferumfang	1 St. = 1 Halte- bzw. Distanzstück, 2 Schrauben M8 x 16 mm, 2 Federringe, 2 Käfigmuttern M8, 2 Blechschrauben
Einbaumöglichkeiten	Am horizontalen und vertikalen VX Schrankprofil An System-Chassis für die innere Montageebene Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.806 oder Adapterschiene für VX Kompatibilität Am horizontalen TS Schrankprofil Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 11 mm
Hinweis	In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
Passend für Gehäusotyp	VX TS VX SE
Verpackungseinheit	6 Stück
Gewicht/VE	1,11 kg
Zolltarifnummer	73181900
EAN	4028177093737

Eigenschaften

ETIM 7.0

EC002625

ECLASS 8.0

27189234