

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CM 5001.224 Bodenblech

Stand: 19.08.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.224 - Bodenblech für TP

Potentialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	CM 5001.224
Produktbeschreibung	Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Für höhere Stabilität und universelle Kabeleinführung ist die Bodenöffnung bei Schrankbreite 1000, 1200 und 1600 mm in der Breite geteilt und kann unterschiedlich bestückt werden. Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
Abmessung	Tiefe: 250 mm
Passend für	Gehäusotyp: TS IT TS CM TP Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1,56 kg
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177523289
E-Number Sweden	E3404476
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261