Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





Stand: 18.07.2024 (Quelle: rital.com/de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

NFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

DK 5301.602 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.



Eigenschaften

BestNr.	DK 5301.602
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035 Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang	Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts 3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°. Anreihscharnier benötigt

© Rittal 2024 2

Eigenschaften

Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Passend für	Gehäusetyp: VX IT
	Breite: = 600 mm
	Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
EAN	4028177955127
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2024 3