


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.715 Geräteboden, ausziehbar

Stand: 05.02.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.715 - Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.



Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 5501.715
Produktbeschreibung	Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen, an 19"-Profilschienen oder 19"-Montagerahmen.
Nutzen	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus Selbstsichernd Vollauszug
Einsatzgebiete	Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material	Stahlblech
Oberfläche	Boden: lackiert Teleskopschienen/Einbausatz: verzinkt
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Geräteboden, gelocht Teleskopschiene mit Einbausatz Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit	100 kg
Abmessung	Breite: 419 mm Tiefe: 500 mm

Eigenschaften

Passend für	Gehäusotyp: VX IT TS IT TE
Ebenenabstand	400 - 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6.7
Bruttogewicht	7
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	26,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177679153
E-Number Sweden	E7239596
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Geräteboden, ausziehbar

19" Geräteboden, teleskopiert, für L-förmige Profilschienen und ähnliche Profilformen.

Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.

Komplettsset inkl. tiefenvariablem Einbausatz für 19"- Ebenenabstände von 400-600 mm.

Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende Ein-Mann-Montage, von der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten. Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung der Klimatisierung im Gehäuse.

Der Geräteboden ist selbstsichernd, ein Vollauszug ist möglich.

Geräteboden Tiefe 500 mm, Belastbarkeit 100 kg,
Gerätebodenhöhe 1 1/2 HE.

Material: Stahlblech

Oberfläche: lackiert

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5501.715

Hersteller: Rittal