

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.875

Luftleitbleche für TS IT 19"- Montagerahmen

Stand: 14.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.875 - Luftleitbleche für TS IT 19"- Montagerahmen

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 5501.875
Produktbeschreibung	Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete	Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material	Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Die vertikalen und horizontalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an dem vorderen als auch an dem hinteren 19"-Montagerahmen montiert werden.
Passend für	Breite: 600 mm Höhe: 1.800 mm

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	3 kg
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177679221
E-Number Sweden	E7239980
ETIM 7.0	EC000331
ECLASS 8.0	27189272