

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5501.915

# Luftleitbleche für TS IT 19"- Montagerahmen

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.915 - Luftleitbleche für TS IT 19"- Montagerahmen

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



## Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 5501.915
Produktbeschreibung	Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete	Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material	Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten Inkl. Befestigungsmaterial 2 Blindpanel, 3 HE
Montagehinweis	Die vertikalen und horizontalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an dem vorderen als auch an dem hinteren 19"-Montagerahmen montiert werden.

# Eigenschaften

---

Passend für	Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm
-------------	----------------------------------

---

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

---

Gewicht/VE	6,77 kg
------------	---------

---

Nettogewicht	5.57
--------------	------

---

Bruttogewicht	6.77
---------------	------

---

Zolltarifnummer	73269098
-----------------	----------

---

EAN	4028177706934
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E7239983
-----------------	----------

---

ETIM 7.0	EC000331
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27189272
------------	----------

---