

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.015 Lüfterblech

Stand: 26.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.015 - Lüfterblech für VX IT, TS IT, TX CableNet

Je nach Ausführung für eine aktive Belüftung des VX IT, TS IT oder TE 8000.



Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 5502.015
Produktbeschreibung	Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern.
Einsatzgebiete	Zum Einsatz in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	1 Lüftereinheit 2 Lüfter 1 Temperaturregler Anschlusskabel, offen Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 200 mm Höhe: 59 mm Tiefe: 550 mm
Hinweis	Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlussstecker

Eigenschaften

Passend für	Gehäusotyp: VX IT TS IT Breite: 800 mm 600 mm 600 mm Tiefe: 600 mm 1.000 mm 1.200 mm
Gewicht/VE	3,503 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.227
Bruttogewicht	3.503
Zolltarifnummer	84149000
EAN	4028177679269
ETIM 7.0	EC000331
ECLASS 8.0	27189272