

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5502.025 Lüfterblech

Stand: 27.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.025 - Lüfterblech für VX IT, TS IT, TX CableNet

Je nach Ausführung für eine aktive Belüftung des VX IT, TS IT oder TE 8000.



## Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 5502.025
Produktbeschreibung	Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern.
Einsatzgebiete	Zum Einsatz in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	1 Lüftereinheit 2 Lüfter 1 Temperaturregler Anschlusskabel, offen Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 340 mm Höhe: 59 mm Tiefe: 550 mm
Hinweis	Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlussstecker

# Eigenschaften

---

Passend für	Gehäusotyp: VX IT TS IT Breite: 800 mm 800 mm 800 mm Tiefe: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Gewicht/VE	4,8 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Bruttogewicht	4.8
Zolltarifnummer	84149000
EAN	4028177679276
ETIM 7.0	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

---