

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TP 6702.500 Pultunterteile

Stand: 27.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6702.500 - Pultunterteile

Vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede TopPult-Lösung.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	TP 6702.500
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche	tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse oben offen Doppeltür mit Stangenverschluss, vorne Montageplatte Boden offen für individuelle Kabeleinführung
Abmessungen Montageplatte (B x H)	1.099 mm x 625 mm
Anzahl Türen	2
IK-Code	IK08
Grundmaterial	Stahlblech
Abmessung	Breite: 1.200 mm Höhe: 675 mm Tiefe: 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche
Schutzart NEMA	NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	57 kg
Nettogewicht	54.15

# Eigenschaften

---

Bruttogewicht	57
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177554092
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

---

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

---