

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TP 6714.500

Pultmitteile für 3-teiligen Aufbau

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6714.500 - Pultmittelteile für 3-teiligen Aufbau

Vier Breiten bilden die Brücke für einen dreiteiligen Aufbau des TopPult-Systems.

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Best.-Nr. | TP 6714.500 |
| Material | Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung |
| Oberfläche | tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell Öffnung zur Kabeldurchführung im Gehäuseboden |
| IK-Code | IK08 |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 235 mm Tiefe: 730 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 18,3 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177554221 |
| ETIM 7.0 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
