

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7000.990

Federmuttern mit Schrauben

Stand: 27.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.990 - Federmuttern mit Schrauben für T-Nut-Profil

M6 x 10 mm für T-Nut-Profil, gewährleisten eine flexible und sichere Montage von Zubehörkomponenten an T-Nut-Profilschienen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7000.990
Ausführung	Innensechsrund 30
Produktbeschreibung	Die Federmuttern gewährleisten eine flexible und sichere Montage von Zubehörkomponenten an T-Nut-Profilschienen.
Lieferumfang	Federmuttern Schrauben, selbstsichernd
Abmessung	Gewinde: M6 Gewindelänge: 10 mm
Verpackungseinheit	50 Stück
Gewicht/VE	0,3 kg
Zolltarifnummer	73181900
EAN	4028177122581
ETIM 7.0	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

Ausschreibungstext

Federmuttern mit Schrauben M 6 x 12 mm

Die Federmuttern ermöglichen die Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten oder metrischen (535 mm) Einbaukomponenten an T-Nut Profischienen.