

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7063.710

## Geräteboden ½ HE, tiefenvariabel

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7063.710 - Geräteboden ½ HE, tiefenvariabel 482,6 mm (19")-Systemlochung

Für die schrankunabhängige Montage zwischen den vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebenen, in der Tiefe stufenlos ausziehbar, Belastbarkeit: 50 kg.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Best.-Nr.           | DK 7063.710   |
| Produktbeschreibung | Für die schrankunabhängige Montage zwischen den vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebenen. Der Geräteboden ist in der Tiefe stufenlos ausziehbar. |
| Material            | Stahlblech  |
| Farbe               | RAL 7035  |
| Belastbarkeit       | 50 kg Flächenlast   |
| Hinweis             | Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.   |
| Ebenenabstand       | 400 - 600 mm  |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Gewicht/VE          | 5,15 kg   |
| Nettogewicht        | 4.979   |
| Bruttogewicht       | 5.241   |
| Zolltarifnummer     | 94039910  |
| EAN                 | 4028177401860   |
| E-Number Sweden     | E7239731  |
| ETIM 7.0            | EC002620  |
| ECLASS 8.0          | 27189261  |

## Ausschreibungstext

Geräteboden 1/2 HE, tiefenvariabel für 482,6 mm (19") Befestigungsebene

Ebenenabstand: 400-600 mm

Belastbarkeit: 50 kg Flächenlast, statisch

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Gleitschiene inkl. Befestigungsmaterial

Abmessungen: 700 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert