

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7072.220 Klettverschluss

Stand: 16.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7072.220 - Klettverschluss

Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst, einzelne Kabel hinzugefügt oder entfernt werden, ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu).

## Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7072.220
Produktbeschreibung	Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst werden, einzelne Kabel können hinzugefügt oder entfernt werden. Ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu), das Eindrücken des Kabelmantels wird vermieden. Zusätzlich kann der Klettverschluss an der System-Rundlochung verschraubt oder mit Schnellverbinder befestigt werden.
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	Inkl. Schnellverbinder
Abmessung	Breite: 20 mm Länge: 130 mm
Max. Kabeldurchmesser	30 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Gewicht/VE	0,03 kg
Zolltarifnummer	39191019
EAN	4028177147898
E-Number Sweden	E1300403
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

## Ausschreibungstext

Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 30 mm

Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen,

C-Profilschienen, Systemschienen oder am Gehäuserahmen befestigt. Am 25 mm DIN-Maßraster kann der Klettverschluss mittels einer Blechschraube verschraubt werden. Der Klettverschluss nimmt Kabelstränge bis zu einem Durchmesser von 30 mm auf, einzelne Kabel können problemlos gelöst oder hinzugefügt werden.

Länge des Klettverschlusses: 130 mm

Max. Kabeldurchmesser: 30 mm