

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7109.200 Leuchte 1 HE

Stand: 26.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7109.200 - Leuchte 1 HE

Anschlussfertige Leuchte zur Montage in der 482,6 mm (19")-Ebene. Leuchtstoffröhre 8 W, 230 V, 50 Hz.

Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7109.200
Produktbeschreibung	Anschlussfertige Leuchte zur Montage in der 482,6 mm (19")-Ebene. Die Langlochbefestigung ermöglicht zusätzlich die Befestigung an der 25 mm-Systemlochung.
Material	Aluminium, eloxiert Kunststoff
Lieferumfang	Leuchte 1 HE Leuchtmittel Anschlussleitung mit Schuko-Stecker Inkl. Befestigungsmaterial
Nennleistung	8 W
Länge Anschlussleitung	2,5 m
Anschlussmöglichkeiten	Integrierte Anschlussleitung mit Schuko-Stecker
Leuchtmittel	Leuchtstoffröhre
Schalter (Typ)	Integriert, Ein/Aus
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde	1000 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase	500 V AC
Bemessungsisolationsspannung	500 V DC/1s
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1,193 kg

Eigenschaften

Nettogewicht	1.05
Bruttogewicht	1.193
Zolltarifnummer	94054990
EAN	4028177305557
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Approbationen

Approbationen	TÜV
Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Schaltschrankleuchte
für 482,6 mm (19")Einbau mit Kabel und
Schuko-Stecker, 8 Watt

1 Leuchte mit Schalter inklusive 8 W Leuchtstoffröhre,
2,5 m Anschlusskabel mit montiertem Schuko-Stecker.
Material: Aluminium, eloxiert Kunststoff