

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7163.560 Kabelträger

Stand: 17.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.560 - Kabelträger scharniert, mit Knickschutz und Schnellverbindung

Mit beweglichen Kettenglieder für knickfreie Kabelführung im Mittelteil, beidseitige Lösbarkeit der Befestigung durch Schnellverbinder.



Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7163.560
Produktbeschreibung	Zur sicheren Führung der Anschlusskabel von Geräteböden mit Teleskopauszug zum Abfangpunkt. Knickfreie Kabelführung im Mittelteil über bewegliche Kettenglieder. Beidseitige Lösbarkeit der Befestigung durch Schnellverbinder.
Material	Stahlblech, verzinkt Mittelteil: Kunststoff
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 200 mm
Passend für	Tiefe: ≤ 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,627 kg
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177433557
ETIM 7.0	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

Ausschreibungstext

Kabelträger knickfrei für Schränke
kleiner 600 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert