

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TE 7526.829 Modulbleche

Stand: 16.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7526.829 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

Eigenschaften

Best.-Nr.	TE 7526.829
Ausführung	belüftet
Produktbeschreibung	Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete	Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 450 mm Tiefe: 200 mm
Passend für	Gehäusetyp: TE Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,712 kg
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177304017
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

Modulblech belüftet

Modulblechbreite 450 mm, Modulblechtiefe 200 mm

Material: Stahlblech, verzinkt