

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7816.380 Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen

Stand: 27.09.2024 (Quelle: www.rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7816.380 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Best.-Nr. | DK 7816.380 |
| Produktbeschreibung | Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden. |
| Material | Stahlblech |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis zur Best.-Nr. | Ohne Türrohrrahmen. Türrohrrahmen auf Anfrage. |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Passend für | Gehäusetyp: DK-TS Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 34,4 kg |
| Nettogewicht | 32.68 |
| Bruttogewicht | 34.4 |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177330351 |
| ETIM 7.0 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

Ausschreibungstext

Stahlblechtür vertikal geteilt für
TS BxH 800x2000 mm

Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und
Befestigungsmaterial, Stangenverschluss
inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder
mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.
Stahlblechtür unbelüftet.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Für Schränke 800 mm x 2000 mm