

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.207 Stahlblechtür

Stand: 10.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.207 - Stahlblechtür für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7824.207
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar gegen Komfortgriff.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusotyp: DK-TS Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	36,3 kg
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177233683
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Ausschreibungstext

Stahlblechtür für TS

Stahlblechtür aus 2 mm Stahlblech, geschäumte Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, Stangen-verschluß vierfach verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E.

Der Einsatz eines Komfortgriffes

TS 8611.070 ist optional möglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschlussstangen, Türöffnungswinkel 180°.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2000 mm