

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.222 Sichttür, belüftet

Stand: 10.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.222 - Sichttür, belüftet für TS, TS IT, VX SE

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7824.222
Produktbeschreibung	Beidseitig perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78% für optimalen Luftdurchsatz.
Material	Tür: Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Sichttür, belüftet Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 180°-Scharniere (4 Stück) Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für TS Schrankreihen mit Stahlblechtüren kann nur das 180°-Scharnier 7824.520 eingesetzt werden.
Passend für	Gehäusotyp: TS TS IT SE Breite: 800 mm Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	43,3 kg
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177234208
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Ausschreibungstext

Belüftete Sichttür für TS

Belüftete Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich gelocht Flächen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist möglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschlußstangen,

Türöffnungswinkel 180°.

Material: Stahlblech

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: getönt, parsolgrau.

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2200 mm