

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7828.120 C-Profilschienen

Stand: 24.08.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.120 - C-Profilschienen für TS, VX SE

Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7828.120
Produktbeschreibung	Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	1.098 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS SE Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Gewicht/VE	3,72 kg
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177235175
ETIM 7.0	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

Ausschreibungstext

C-Profilschiene für TS 8

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Für die äußere Montageebene; ausgeklinkte Ausführung

für Schrankmaße: B: 1200 mm T: 1200 mm