

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8610.885 Sichttür

Stand: 19.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.885 - Sichttür für TS, TS IT, VX SE

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.



Eigenschaften

Best.-Nr.	TS 8610.885
Produktbeschreibung	Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Eckstücke: Zink-Druckguss Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Rahmen: RAL 7035 Eckstücke: RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005
Lieferumfang	Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz 180°-Scharniere (4 Stück)
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 660 mm Sichtfensterhöhe: 1.640 mm
Sichtfensterhöhe	1.640 mm

Eigenschaften

Montagehinweis	Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlusssteile benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusotyp: TS TS IT VX SE Breite: = 800 mm Höhe: = 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	16,6 kg
EAN	4028177693838
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204