

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 8618.120

Schloss- und Nebentür

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.120 - Schloss- und Nebentür für VX

Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar.

Eigenschaften

Best.-Nr.	VX 8618.120
Produktbeschreibung	Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	2 Türen inkl. Türrohrrahmen 130°-Scharniere Verschlusssteile
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusotyp: VX Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	40 kg
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177921375
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204