

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9340.010

# Sammelschienenhalter

Stand: 16.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.010 - Sammelschienenhalter für Flachkupferschienen

Für Flachkupferschienen bis 800 A.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9340.010
Marktrelevante Produktänderungen	Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen.
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V, 3~
Hinweis zur Best.-Nr.	Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden
Anzahl Pole	3-polig
Mit Außenbefestigung	Ja
Mittenabstand der Sammelschienen	60 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5 - 30 x 10
Verpackungseinheit	4 Stück
Gewicht/VE	0,724 kg
Zolltarifnummer	85469010
EAN	4028177502338
ETIM 7.0	EC001166

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27400607

# Approbationen

---

Approbationen

ABS

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK

# Ausschreibungstext

Sammelschienenhalter 3-polig

Sammelschienenhalter mit Außenbefestigung, 3 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm

Baubreite: 20 mm

Länge: 215 mm

System:

Rittal RiLine60