

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9630.000

Mini-PLS Reitersicherungselemente

Stand: 18.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9630.000 - Mini-PLS Reitersicherungselemente

Bemessungsstrom 63 A.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9630.000
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 9011 Abdeckung: RAL 7035
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Sicherungseinsätze	D 02-E 18 (Passhülse)
Bemessungsbetriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom max.	63 A
Abmessung	Breite: 38 mm Höhe: 160 mm
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte	1,5 - 16 mm ²
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,35 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0.11
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177149908
ETIM 7.0	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Mini PLS Reitersicherungselement

Mini PLS Reitersicherungselement

Type: D02-E 18 (Passhülse)

Elektrische Werte

Bemessungsstrom: 63A

Bemessungsbetriebsspannung U_e : AC 400 V

Anzugsdrehmoment

Kastenklemme 2,5 Nm

System:

Rittal RiLine60