

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9666.410

# NH-Sicherungslasttrenner-Modul

Stand: 04.01.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9666.410 - NH-Sicherungslasttrenner-Modul

Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau, Abdeckung plombierbar.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9666.410
Produktbeschreibung	Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau. Abdeckung plombierbar.
Material	Abdeckung: Polystyrol Traverse: Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Bei Einsatz der NH-Sicherungslasttrenner 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) oder 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) ist die Trennertraverse 9666.420 und das Berührungsschutz-Modul 9666.060 als Moduleinheit zu verwenden
Abmessung	Breite: 250 mm Höhe: 450 mm
Baugröße	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Passend für Best.-Nr.	9344.210 9344.230 9344.250
Für Baugröße	1 x Gr. 2
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.95
Bruttogewicht	1.082
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177676374
ETIM 9	EC002525

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27400608

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK