

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 9672.143 Teiltüren

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 9672.143 - Teiltüren für TS

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.



Eigenschaften

Best.-Nr.	TS 9672.143
Produktbeschreibung	Geeignet für TS Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens SZ 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung F und ab 600 mm Höhe gegen Komfortgriff.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Trennsteg Scharniere Verschlusssteile Inkl. Befestigungsmaterial

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 300 mm
Passend für	Breite: = 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54, bei komplettiertem Schrank
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	3 kg
Nettogewicht	2.8
Bruttogewicht	3
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177697607
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204