

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9673.644

Teilmontageplatten

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.644 - Teilmontageplatten für Funktionsraum-Seitenwandmodule (innere Unterteilung)

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen.



Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9673.644
Ausführung	ohne Durchführung
Produktbeschreibung	Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montage-Ebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe	400 mm
Abmessung	Breite: 302 mm Höhe: 393 mm
Passend für	Breite: = 400 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	4 kg
Nettogewicht	3.493

Eigenschaften

Bruttogewicht	3.693
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177562738
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
