

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9681.208 Montagelochleiste

Stand: 04.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.208 - Montagelochleiste für Teiltür

Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren, mit 25 mm-Lochraster für individuelle Anbauten an der Türrückseite, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc.



## Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9681.208
Produktbeschreibung	Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren. Die Montagelochleisten besitzen ein 25 mm-Maßraster und können für individuelle Anbauten, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter etc., an der Türrückseite verwendet werden. Lochdurchmesser der Montagelochleiste: 4,5 mm.
Material	Stahlblech, 1 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	598 mm
Abmessung	Länge: 598 mm
Passend für	Breite: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Gewicht/VE	1,82 kg
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177930032
ETIM 7.0	EC000386

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27400501

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK