


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3563.000

Brides de raccordement

État: 3/07/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3563.000 - Brides de raccordement

Pour le raccordement sans perçage de barres de cuivre lamellées.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 3563.000 |
| Description produit | Pour le raccordement sans perçage des barres de cuivre lamellées. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée passivée |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H) | 54 x 10 mm |
| Convient aux jeux de barres | 60 x 10 |
| Convient aux jeux de barres | Jeu de barres en E-Cu |
| Unité d'emballage | 3 p. |
| Poids/UE | 1,569 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| EAN | 4028177044418 |
| ETIM 7.0 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |
|--------------|---|