

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.441

Különleges körvonalú lemezlyukasztó

Állapot: 2024.09.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.441 - Különleges körvonalú lemezlyukasztó acéllemezhez

Speciális körvonalú kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.441
Kivitel	4 oldalon 20,1 mm-re lelapítva
Termékleírás	Speciális körvonalú kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Előnyei	Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára A bélyeg nem ragad be
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar Ellenanya Rögzítő szorító anya golyóscsapággal Adapter hidraulikához Műanyag táska
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm
Ø lyukasztó	22,5 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,723 kg
Nettó tömeg	0.723
Bruttó tömeg	0.753
Vámtarifaszám	82073010
EAN	4028177808508
ETIM 8	EC000156
ETIM 7.0	EC000156

Jellemzők

ECLASS 8.0

21049047