


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2580.118

## Bocchettoni passacavi

Stato: 26/09/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2580.118 - Bocchettoni passacavi per flangia passacavi in plastica, modulare e cornice di tenuta, modulare

I bocchettoni passacavi scanalati, in combinazione con gli inlay, assicurano un ingresso cavi personalizzato, anche dei cavi precablati.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	AX 2580.118
Esecuzione	Bocchettone passacavi, grande
Descrizione prodotto	I bocchettoni passacavi multi statrato, permettono un ingresso cavi personalizzato, anche con dei cavi precablati.
Materiale	Plastica
Colore	RAL 7035
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12 Type 4X solo per uso indoor
Per diametro cavi	18 mm
Confezione	5 pz.
Peso/Conf.	0,15 kg
Peso netto	0.1
Peso lordo	0.149
Codice tariffa doganale	40082900
EAN	4028177939783
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# Approvazioni

---

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)