


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.275

Telaio di montaggio 482,6 mm (19")

Stato: 26/09/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](https://www.rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.275 - Telaio di montaggio 482,6 mm (19") per TS, TS IT

Il telaio saldato da 482,6 mm (19"), con fissaggio regolabile nella profondità, serve per ampliare i piani di fissaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19").



Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 5501.275
Descrizione prodotto	Telaio di montaggio saldato da 482,6 mm (19") per l'integrazione di piani di montaggio in pollici all'interno di un telaio TS. Profilato analogo al TS IT per una perfetta compatibilità, compreso il montaggio senza l'ausilio di attrezzi. Fissaggio con regolazione in profondità tra il telaio del tetto e il fondo. Singole unità di altezza (HE) con numerazione bidirezionale. Telaio di montaggio anteriore predisposto per l'integrazione della gestione dei cavi e del Dynamic Rack Control (RFID). Telaio di montaggio posteriore predisposto per l'installazione delle barre di alimentazione PDU in spazi «zero U» su entrambi i lati.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Trattamento di fondo
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Unità di altezza	42 HE
Posizione d'installazione	posteriore

Caratteristiche

Capacità di carico	Carico statico fino a 15000 N, con distribuzione del carico omogenea su due telai di montaggio 482,6 mm (19"), in condizione di allestimento completo.
Nota	Il piano di montaggio esterno del telaio di installazione dell'armadio rimane disponibile per ulteriori allestimenti, con possibilità di compartimentazione continua tramite deflettori aria.
Adatti per	Tipo di contenitore: TS TS IT Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	17 kg
Peso netto	14
Peso lordo	16.5
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177716483
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261