

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.660

Piastre di montaggio parziali

Stato: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.660 - Piastre di montaggio parziali per pannelli laterali per scomparti funzionali (segregazione interna)

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto ai pannelli laterali di compartimentazione.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 9673.660
Esecuzione	senza passaggio sbarre/cavi
Descrizione prodotto	Per il fissaggio diretto sui pannelli di segregazione verticali interni. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Possibilità di creazione di ulteriori piani di fissaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, determinano le varie forme costruttive (da 2 a 4) del quadro.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
Per altezza scomparto	1.000 mm
Dimensioni	Larghezza: 502 mm Altezza: 993 mm
Adatti per	Larghezza: = 600 mm
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	12,3 kg
Peso netto	11.625
Peso lordo	12.237

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177544123
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
