


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1036.500

AE コンパクトボックス

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1036.500 - AE コンパクトボックス

ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグラウンドプレート付き。

Features

品番	AE 1036.500
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型 本体の底部にグラウンドプレート マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 300 mm 高さ: 300 mm 奥行: 155 mm
板厚（ドア）	1.5 mm
板厚（エンクロージャー）	1.38 mm
材料（マウンティングプレート）	2 mm

Features

マウンティングプレートの寸法 (幅 254 mm x 275 mm
x高さ)

ドアの数 1

ドアヒンジ位置変更可能 Yes

ロックの数 1

ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm

グランドプレート 数: 1

基材 鋼板製

1パック 1 個

質量/パック 6.1 kg

純質量 5.786

総質量 6.2

EAN 4028177522909

E-Number Sweden E3404504

ETIM 7.0 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Approvals

Approvals

Approvals

Bureau Veritas

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書