

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1305.600

HD コンパクトエンクロージャー、 1枚ドア

State: 2024/09/17 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1305.600 - HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしております

Features

| | |
|----------------------|--|
| 品番 | HD 1305.600 |
| 仕様 | 衛生デザインボックス |
| Product modification | HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドアには、2020年6月より AX コンパクトエンクロージャーの新しいマウンティングプレートが使用されるようになります。 |
| 材質 | エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート：鋼板 HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 |
| 表面 | ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> マウンティングプレート：亜鉛めっき パッキン：青色に着色（RAL 5010） |
| 同梱品 | エンクロージャー、密閉型 ドア（差し込みパッキン付き） ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート |

Features

寸法：
幅: 390 mm
前方高さ: 550 mm
高さ リア: 669 mm
奥行: 210 mm

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) 330 mm x 475 mm

ドア開角度 125°

IKコード IK08

基材 ステンレス、1.4301 (AISI 304)

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) IP 66
IP X9

Protection category NEMA NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13

型式等級、UL 50E に準拠 タイプ 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
タイプ 13

1パック 1 個

質量/パック 17 kg

関税率番号 94032080

Features

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177967458 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000261 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

| | |
|--------------|-----------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
| | UKCA適合宣言書 |