

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



HD 1306.600

HD コンパクトエンクロージャー、  
1枚ドア

State: 2024/09/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1306.600 - HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしております

## Features

品番	HD 1306.600
仕様	衛生デザインボックス
Product modification	HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドアには、2020年6月より AX コンパクトエンクロージャーの新しいマウンティングプレートが使用されるようになります。
材質	エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート：鋼板 HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> マウンティングプレート：亜鉛めっき パッキン：青色に着色（RAL 5010）
同梱品	エンクロージャー、密閉型 ドア（差し込みパッキン付き） ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート

# Features

---

寸法：	幅: 390 mm
	前方高さ: 430 mm
	高さ リア: 549 mm
	奥行: 210 mm

---

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	330 mm x 355 mm
------------------------	-----------------

---

ドア開角度	125°
-------	------

---

ロックの数	2
-------	---

---

IKコード	IK08
-------	------

---

基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
----	-------------------------

---

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
	IP X9

---

Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13

---

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	タイプ 13

---

1パック	1 個
------	-----

---

質量/パック	13.1 kg
--------	---------

---

# Features

---

純質量	12.9
総質量	13.1
関税率番号	94032080
EAN	4028177567603
E-Number Sweden	E3465017
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書