


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1319.600

HD コンパクトエンクロージャー、
2枚ドア

State: 2024/09/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1319.600 - HD コンパクトエンクロージャー、2枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしております

Features

品番	HD 1319.600
仕様	衛生デザインボックス
材質	ハウジングおよびドア：ステンレス製 1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート：鋼板 HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート：亜鉛めっき パッキン：青色に着色（RAL 5010）
同梱品	エンクロージャー、密閉型 ドア、差し込みパッキン付き マウンティングプレート
寸法：	幅: 1,010 mm 前方高さ: 1,250 mm 高さ リア: 1,480 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	945 mm x 1,175 mm
ドア開角度	125°

Features

IKコード	IK08
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13
1パック	1 個
質量/パック	92.5 kg
純質量	91.2
総質量	92.5
関税率番号	94032080
EAN	4028177918528
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書