

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1444.500

KS プラスチックボックス

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1444.500 - KS プラスチックボックス

ドア付きウォール型ボックス、グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル製、マウンティングプレート付き。透視ドア付き、あるいは透視ドア無しを選べます。保護等級 IP 56 または IP 66。ハウジング内に多数の機器取り付け面を有しているため、無段階のマウンティングプレート奥行き調節が可能。ドア内側にある押し込み式固定インサートにより、ドア内側の実装がフレキシブルに行えます。グラスファイバー強化プラスチックによる高い剛性。

Features

品番	KS 1444.500
仕様	透視窓無し
材質	エンクロージャーとドア： グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK) ドア： 周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート： 鋼板 透視窓： アクリルガラス、板厚 3.0 mm、ゴムシール枠付き
表面	エンクロージャーとドア： 後処理なし、着色プラスチック マウンティングプレート： 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035 近似色
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック マウンティングプレート ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵 両サイドにマウンティングプレート奥行き調整プラケット用Cレール付き
保護等級、NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08

Features

寸法：	幅: 400 mm 高さ: 400 mm 奥行: 200 mm
材料 (マウンティングプレート)	2.5 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	345 mm x 350 mm
ドアの数	1
ドアヒンジ位置変更可能	Yes
ロックの数	2
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
注記：	紫外線 (日光) や風雨に長期間さらされると、表面に見た目の問題が生じる場合があります。しかし、ボックス内の電子部品に問題が生じることはありません。紫外線を遮蔽できない場合は、ポリウレタン系塗料をボックスに塗布することをお勧めします。許容周囲温度 -30 °C ~ +75 °C
基材	プラスチック
1パック	1 個
質量/パック	7.9 kg
純質量	7.402
総質量	7.892
関税率番号	94037000
EAN	4028177526679
E-Number Sweden	E3465003
ETIM 7.0	EC000261

Features

ECLASS 8.0

27180101

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
TÜV

Explanations

CE適合宣言書
UKCA適合宣言書