

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2243.605

EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2243.605 - EL ウォール型ボックス、3分割型 マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付き、固定式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります：密閉型グランドプレート、上下、マウンティングレール付き。保護等級IP 55

Features

品番	EL 2243.605
仕様	IT ウォール型ボックス マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付き、固定式 IT ウォール型ボックス
製品説明	ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
Basic color	RAL 7035
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー)

Features

同梱品	ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート(上下)付き、マウンティングプレートは同梱品です。 ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19 インチ マウンティングレール 2 本が付属。 デザイン透視ドア 1 ダブルビットキー No. 5 ロックインサート用のミニクイックハンドル 安全ロック 3524 E
高さ単位(ユニット)	3 U
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 212 mm 奥行: 373 mm
取り付け可能奥行	320 mm
内法	内法幅: 502 mm 内法高さ: 149 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジング	216 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	485 mm x 165 mm
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
IKコード	IK08
センターハウジング耐荷重(静荷重)	150 N
基材	鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
1パック	1 個

Features

質量/パック	19.667 kg
純質量	18.684
総質量	19.667
関税率番号	94032080
EAN	4028177324305
ETIM 8	EC002500
ETIM 7.0	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approvals

Approvals	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	---