

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.104

## LED システム照明灯

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.104 - LED システム照明灯

LED システム照明灯 - エンクロージャー専用開発された最初の照明灯！より多くの光を隅々にまで届ける革新的な LED 技術。

## Features

品番	SZ 2500.104
仕様	コンセント無し
メリット	エンクロージャー内の隅々にまで届く光 クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます あらゆるユースケースに適合する装備
仕様	コンセント無し
材質	照明本体：押し出し成形アルミニウム ランプカバー：ポリカーボネート製 ランプホルダー：PC-ABS
塗装色	ハウジング：RAL 7016
同梱品	固定ねじを含む
定格出力	5 W
可能な連結	給電、極数 2 直接配線 (渡り配線)、極数 2 ドアスイッチ
保護等級	II (遮断保護)
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式 クリップ固定 マグネット固定 (アクセサリ)
取り付け方法	AX コンパクトエンクロージャーに取り付けるには、AX 内装用レールとマウンティングブラケットが必要になります

# Features

光束	400 lm
電灯色	4000 K (昼白色)
注記：	接続アクセサリは別途ご発注ください
寸法：	幅: 262 mm 高さ: 55 mm 奥行: 23 mm
動作温度範囲	-20 °C...55 °C
定格電圧	100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
1パック	1 個
質量/パック	0.297 kg
純質量	0.28
総質量	0.287
関税率番号	94054990
EAN	4028177920538
E-Number Sweden	E3465307
ETIM 8	EC000321
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

# Approvals

Approvals	UL
-----------	----

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書