

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2686.600

ワンピースコンソール

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2686.600 - ワンピースコンソール ステンレス

ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製ワンピースコンソール。幅サイズは4種類。高い保護等級 IP 55 を備えた、組み立て済みユニット。自己ラッチ式のカバーステイがハンドリングを容易にします。ロックインサートは交換可能。分割型のグラウンドプレートがケーブル引き込みを容易にします。



Features

品番	TP 2686.600
材質	ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm ドアまたは両開きドアおよびデスクプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャー、ドア、デスクプレート、グラウンドプレート：ヘヤーライン加工、粒度400番 マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	エンクロージャー、リア&サイド一体型 ドアまたは両開きドア、ロッドロック付き デスクプレート（安全ステイおよびカムロック付き） ロック、ダブルビット仕様 グラウンドプレート、分割型 マウンティングプレート
寸法：	幅: 1,200 mm 高さ: 960 mm

Features

マウンティングプレートの寸法 (幅 1,130 mm x 780 mm x高さ)

奥行 (上部) 480 mm

奥行 (下部) 400 mm

ドアの数 2

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) IP 55

Protection category NEMA NEMA 12

基材 ステンレス、1.4301 (AISI 304)

寸法：
幅: 1,200 mm
高さ: 960 mm
奥行 (上部): 480 mm
奥行 (下部): 400 mm

1パック 1 個

質量/パック 90.3 kg

純質量 83.1

総質量 90.3

関税率番号 94032080

EAN 4028177031432

ETIM 8 EC000784

ETIM 7.0 EC000784

ECLASS 8.0 27180504

Approvals

Approvals

Approvals

TÜV

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書