

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2734.000

## 透視窓

State: 2024/09/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2734.000 - 透視窓 AE用

ドアの代わりとしてのAEへの取り付け用、または充分広い面への取り付け用。



## Features

品番	FT 2734.000
製品説明	ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。
材質	フレーム：アルミニウム、アルマイト処理 透明板：アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用	エンクロージャータイプ: AE
寸法：	幅: 597 mm 高さ: 197 mm 奥行: 34 mm
可視面積	透視窓幅: 537 mm 透視窓高さ: 137 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	30 mm
1パック	1 個

# Features

---

質量/パック	1.5 kg
--------	--------

---

純質量	1.887
-----	-------

---

総質量	2.087
-----	-------

---

関税率番号	76101000
-------	----------

---

EAN	4028177031814
-----	---------------

---

ETIM 8	EC000747
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC000747
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------