

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2763.000

透視窓

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2763.000 - 透視窓 AE用

ドアの代わりとしてのAEへの取り付け用、または充分広い面への取り付け用。



Features

品番	FT 2763.000
製品説明	ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。
材質	フレーム：アルミニウム、アルマイト処理 透明板：アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用	エンクロージャータイプ: AE 幅: = 500 mm 高さ: = 500 mm
寸法：	幅: 497 mm 高さ: 497 mm 奥行: 60 mm
可視面積	透視窓幅: 437 mm 透視窓高さ: 437 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	56 mm

Features

1パック	1個
------	----

質量/パック	3.4 kg
--------	--------

純質量	3.151
-----	-------

総質量	3.351
-----	-------

関税率番号	76101000
-------	----------

EAN	4028177032088
-----	---------------

E-Number Sweden	E3404532
-----------------	----------

ETIM 8	EC000747
--------	----------

ETIM 7.0	EC000747
----------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------