

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.230 ルーフ型ファン

State: 2024/09/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.230 - ルーフ型ファン VX、VX IT用

雑音の発生が少なく（40 dB）、体積流れが大きい（自由な流れで1500 m³/h）オフィス環境用ルーフファン。



Features

品番	SK 3164.230
メリット	トップパネル付き仕様の場合はカットアウトの必要がなく、取り付けが簡単です。 配線済み
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	ルーフ型ファン 取り付け部品を含む
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.3 A 60 Hz の場合: 0.35 A
寸法：	幅: 511 mm 高さ: 227 mm 奥行: 511 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	内部循環 IP 54

Features

注記： 通気孔付きベーストリムパネル 2 枚を使用した状態で逆圧が 40 Pa あるいは、風量が 800 m³/h に低下します

動作温度範囲 20 °C...55 °C

質量/パック 19.5 kg

1パック 1 個

純質量 18.35

総質量 19.36

関税率番号 84213925

EAN 4028177309494

ETIM 7.0 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

Approvals

Certificates EAC

Explanations CE適合宣言書
