

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.548 スリーブ端子

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.548 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

## Features

|           |   |
|-----------|---|
| 品番        | AS 4051.548                               |
| 製品説明      | プラスチックカラー付き。                              |
| 仕様        | 耐熱性 最高 105 °C                             |
| 材質        | E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき<br>プラスチックカラー：ポリプロピレン |
| 塗装色       | 白   |
| 長さ        | 8 mm                                      |
| AWG       | 20  |
| 内径        | 2.9 mm                                    |
| 適用断面積     | 0.5 mm <sup>2</sup>                       |
| DIN 色番号   | Yes                                       |
| Multinorm | Yes                                       |
| 注記：       | UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。  |
| 納品形態      | ベルト上                                      |
| 1パック      | 4,000 個                                   |
| 質量/パック    | 4 kg                                      |
| 純質量       | 4   |
| 総質量       | 0.46                                      |

# Features

---

|            |               |
|------------|---------------|
| 関税率番号      | 85369010      |
| EAN        | 4028177937963 |
| ETIM 8     | EC000005      |
| ETIM 7.0   | EC000005      |
| ECLASS 8.0 | 36659290      |

# Approvals

---

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|